


Zubehör (unlegierter Stahl)

Stative	Bestellnummer
Stativ, Höhe 330 mm	72 198 699
Stativ, Höhe 660 mm	72 198 700
Stativ, Höhe 900 mm	72 198 701
Bodenstativ, Höhe 1.000 mm	22 023 451
Freistehende Grundplatte	00 503 700
Aufstellbock und Rollwagen, lackiert	
Aufstellbock mit Rädern (für Plattformgrösse B)	00 503 631
Aufstellbock mit Rädern (für Plattformgrösse CC)	00 504 853
Stativ für Aufstellbock	22 023 460
Rollwagen (für Plattformgrösse BC)	72 198 696
Rollwagen (für Plattformgrösse CC)	72 198 697
Spezialauflagen, lackiert	
Rollenbahn (für Plattformgrösse B)	72 198 705
Rollenbahn (für Plattformgrösse BC)	72 198 707
Rollenbahn (für Plattformgrösse CC)	72 198 709
Kugellastplatte (für Plattformgrösse B)	72 198 691
Kugellastplatte (für Plattformgrösse BC)	72 198 692
Kugellastplatte (für Plattformgrösse CC)	72 198 693
ID-Net-Verbindung	
Anschlusskabelverlängerung (10 m)	00 504 134
Anschlussset für ID-Terminal	00 504 133
Spezialkabel auf Rolle, 100 m	00 504 177



Hinweis: Terminal-Halterungen sind nicht enthalten. Siehe Terminal-Broschüre.
Zubehör aus Edelstahl finden Sie im Benutzerhandbuch.

Abmessungen



Modell – Abmessungen in mm	a	b	c	d	e	f	g	h
PBA655-A...	175	240	62	80	235	300	22	42
PBA655-BB...	235	300	66	86	335	400	22	42
PBA655-B...	335	400	66	86	435	500	22	42
PBA655-BC...	435	500	85	110	587	650	22	42
PBA655-CC...	503	600	97	120	724	800	21	42

Wägeplattform



PBA655 Wägeplattform

Wägebereiche von 6 bis 600 kg

Höchste Genauigkeit

OIML 6 000e zugelassen

Robust und zuverlässig

www.mt.com

Für weitere Informationen

Genaues Wägen

wenn es darauf ankommt

Mettler-Toledo GmbH
Ockerweg 3
D-35396 Giessen
Tel: +49 (0)641 507 444
Fax: +49 (0)641 52951
E-Mail: infoindustrie.mt-d@mt.com

Schweiz
Mettler-Toledo (Schweiz) GmbH
8606 Greifensee
Tel. +41 44 944 45 45
Fax +41 44 944 45 10

Österreich
Mettler-Toledo GmbH
Südrandstrasse 17
1230 Wien
Tel. +43 1 604 19 80

Technische Änderungen vorbehalten
© 05/2012 Mettler-Toledo AG
Gedruckt in der Schweiz
MarCom Industrial
MTSI 44098289

METTLER TOLEDO Service OIML NTEP M ISO 14001 ISO 9001 CE

METTLER TOLEDO

Für hochpräzise Anwendungen in trockenen Umgebungen

Die extrem stabile und robuste Wägeplattformen Serie PBA655 ist auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt. Sie verfügt über eine Präzisions-Dehnmessstreifen Wägezelle von METTLER TOLEDO mit einer eichfähigen Auflösung von 6000e (nach OIML). Dies garantiert zuverlässige Wäge- und Zählergebnisse bei gleichzeitig niedrigen Kosten.

Die Plattformen der Serie PBA655 sind nach Schutzart IP65 geprüft und die erste Wahl für Anwendungen in anspruchsvollen, trockenen und staubigen Arbeitsumgebungen wie beispielsweise Wareneingang, Inspektion, Herstellung, Lagerhaltung, Verpackung sowie beim Versand.



Lange Lebensdauer

Die ausgereifte Rahmenkonstruktion und die widerstandsfähige, pulverbeschichtete Oberfläche sorgen für einen zuverlässigen Betrieb unter harten Bedingungen. Alle Plattformen werden mit gebürsteten Edelstahl-Lastplatten ausgeliefert. Diese verleihen den Wägebrücken zusätzliche Stabilität und Steifigkeit.



Technische Daten

Auflösung	bis zu 60 000d (nicht eichfähig) OIML Klasse III, 6 000e (600 kg – 2 x 3000e MR)
Schutzart	IP65
Ausführung	Plattformrahmen: Pulverbeschichteter, unlegierter Stahl Lastplatte: Gebürsteter Edelstahl (AISI304)
Wägezelle	Aluminium, vergossen
Kabellänge	PBA655-A, 1 m PBA655-BB, 2 m PBA655-B, 2,5 m PBA655-BC, 2,5 m PBA655-CC, 2,5 m

Größenabhängige Konstruktionsausführungen



- A** 240 x 300 mm
- BB** 300 x 400 mm
- B** 400 x 500 mm



- BC** 500 x 650 mm
- CC** 600 x 800 mm


Standardkonfigurationen

Modell	Plattformgröße	Höchstlast						
		6 kg	12 kg*	30 kg	60 kg	120 kg*	300 kg	600 kg
PBA655-A	240 x 300 mm							
PBA655-BB	300 x 400 mm							
PBA655-B	400 x 500 mm							
PBA655-BC	500 x 650 mm							
PBA655-CC	600 x 800 mm							
Eichfähige Auflösung 1x6000e								
Ablesbarkeit eichfähig		1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g / 200 g**
Mindestlast (nur geeichte Plattformen)		20 g	40 g	100 g	200 g	400 g	1 kg	2 kg

* nicht zugelassene mögliche Höchstlast 15 kg/150 kg
 ** OIML 2x3000e MR
 Nullstellbereich = 2 % der Höchstlast
 Temperaturbereich = -10 °C bis +40 °C
 Vorlastbereich = 18 % der Höchstlast
 Tarierbereich subtraktiv von 0 bis Höchstlast
 Beispiel Modellbezeichnung: Größe 240 x 300 mm/6 kg: PBA655-A6

Ergonomische Bedienung

Die Vielzahl an praktischen Zubehörteilen macht diese Plattform-Serie extrem flexibel und in verschiedensten Arbeitsumgebungen einsetzbar. Die in drei Höhen erhältlichen Stative können sowohl auf der breiten als auch auf der schmalen Seite der Plattform montiert werden.



Einfache Nivellierung – Optimaler Schutz

Die optimal positionierten und individuell eingestellten Überlastschutz-Schrauben bieten einen optimalen Schutz der Wägezelle vor Beschädigungen. Einfach justierbare Stellfüsse ermöglichen eine zuverlässige und präzise Nivellierung der Plattform.

